

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema 24G, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+7mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922814 2000/6+7
GTIN	4062406085674
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Obseg dobave:

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Število predalov	13
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Dolžina delovne plošče	2000 mm

Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Masa	227 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina	950 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Serija	vario
Uporabna širina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 900/6	927600 900/6
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 900/7	927600 900/7
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 2000 mm	926081 2000