

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema 24G, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+2Tmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922814 2000/6+2T
GTIN	4062406085698
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75

Višina vrat (desno) v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino (desno): 1

Obseg dobave:

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Serijska	vario
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm

Uporabna širina predalov v G	20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Masa	185 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov	500 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Število predalov	8
Višina	950 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali Višina/ število predalov 900/2	927610 900/2
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 2000 mm	926081 2000
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 900/6	927600 900/6