



Prilagodljiva vijačna spona s posebno pritisno kapo in 2 pritezni vretenoma, Vpenjalne letve: 1000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861750 1000
GTIN	4008158036366
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Prilagodljiva vijačna spona – nova fleksibilnost pri velikih vpenjalnih širinah do 2 m!

Tračnica iz vlečenega profilnega jekla, pocinkana. Končno varovalo, snemljivo brez uporabe orodja, na obeh straneh. Premična čeljust iz poboljšane jekla, kovana v utopu. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem in pomično posebno pritisno kapo (do 35°), odporno proti obrabi. Vreteno je poboljšano in brunirano ter opremljeno s pomično pritezno ročico.

Uporaba:

Modularni sistem omogoča različne možnosti uporabe za les in kovino. Drsni lok je mogoče zamenjati z drugim ali dodati drugega. Preklop brez uporabe orodja za vpenjanje in razpiranje. Vijačno spono je mogoče potisniti tudi skozi odprtino v obdelovancu. Središčni položaj na obdelovancu preprečuje prevrnitev. Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojogradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev do 35°. **Največja sila vpetja do pribl. 6500 N.**

Napotek:

Za nadomestni drsni lok glejte seznam nadomestnih delov art. 861756 (pritezno vreteno), 861757 (leseni ročaj) ali 861758 (pritezna ročica).

Tehnični opis

Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	1000 mm
Masa	4,78 kg
Presek vodila	27×13 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Drsni lok z lesenim ročajem	861757
Drsni lok s priteznim vretenom	861756
Drsni lok s pritezno ročico	861758