


**Garant****Ploščica za odrezovanje nevtralna, HB9140, Širina zareze w: 8,0mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273292 8,0
GTIN	4062406085391
Razred artikla	21H

## Opis

### Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Širina zareze w	8 mm
Prevleka	TiAlN <sup>2</sup>
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/v
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB9140
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		