

Garant**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HB9140, Širina zareze w: 1,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273292 1,5
GTIN	4062406085810
Razred artikla	21H

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

Širina zareze w	1,5 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	TiAlSiN ²
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,04 mm/v
Radij rezila	0,15 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB9140
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		