


Garant**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HB9140, Širina zareze w: 6,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Z zaščitno fazno ploskvijo. Za večjo zmogljivost odrezovanja, jekla višje trdnosti in prekinjene reze (povečajte podajanje za 10 %).

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,17 mm/v
Radij rezila	0,3 mm
Širina zareze w	6 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	TiAlSiN ²
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB9140
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		