

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema, naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža, višina 950 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+1Tmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	922831 2000/6+1T
GTIN	4062406085926
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža GARANT art. 967568, vel. 120, vključno s primežem art. 967100, vel. 120. Širina ohišja, ohišje za primež 16G, vključno s predalom. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ohišje s primežem: Zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico. Predal brez možnosti zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 150

Višina vrat (desno) v mm: 675

Obseg dobave:

1 × ohišje s predali, 1 x ohišje vključno z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	20×20
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Višina	950 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Globina delovne plošče	750 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Število predalov	7
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	vario
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Masa	200 kg
Uporabna širina predalov	500 mm
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 2000 mm	926001 2000
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 900/6	927600 900/6
Ohišje 16G, primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež Višina 900 mm	927321 900