


**Garant****Ploščica za odrezovanje nevtralna, HU9310, Širina zareze w: 6,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Razred artikla	21H

**Opis****Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Širina zareze w	6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/v
Prevleka	neprevlečeni
Radij rezila	0,3 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU9310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	380 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		