

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema, naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+1Tmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	922834 2000/6+1T
GTIN	4062406085940
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža GARANT art. 967568, vel. 120, vključno s primežem art. 967100, vel. 120. Širina ohišja, ohišje za primež 16G, vključno s predalom. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ohišje s primežem: Zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico. Predal brez možnosti zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 150

Višina vrat (desno) v mm: 675

Obseg dobave:

1 × ohišje s predali, 1 x ohišje vključno z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	500 mm
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Masa	200 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	20
Število predalov	7
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	vario
Višina	950 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 900/6	927600 900/6
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 2000 mm	926081 2000
Ohišje 16G, primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež Višina 900 mm	927321 900