


Garant**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HU9215, Širina zareze w: 6,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Razred artikla	21H

Opis**Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

Prevleka	neprevlečeni
Širina zareze w	6 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,17 mm/v
Radij rezila	0,3 mm
Glavna uporaba	K
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HU9215
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	100 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
GG(G)	primerno	100 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		