

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z 2 ohišjema, naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1500/6+1Tmm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	922834 1500/6+1T
GTIN	4062406085933
Razred artikla	9GG

## Opis

### Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža GARANT art. 967568, vel. 120, vključno s primežem art. 967100, vel. 120. Širina ohišja, ohišje za primež 16G, vključno s predalom. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ohišje s primežem: Zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico. Predal brez možnosti zaklepanja.

### Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 150

Višina vrat (desno) v mm: 675

### Obseg dobave:

1 × ohišje s predali, 1 x ohišje vključno z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež, delovna plošča.

### Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

### Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Globina delovne plošče	750 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Serija	vario
Število predalov	7
Uporabna površina predalov v G	20×20
Masa	186 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Višina	950 mm
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1500 mm	926081 1500
Ohišje 16G, primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež Višina 900 mm	927321 900
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 900/6	927600 900/6