


Garant**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HU9310, Širina zareze w: 8,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Razred artikla	21H

Opis**Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,19 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
Širina zareze w	8 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU9310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	380 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		