

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema, naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+1Tmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922827 2000/6+1T
GTIN	4062406085803
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža GARANT art. 967568, vel. 120, vključno s primežem art. 967100, vel. 120. Širina ohišja, ohišje za primež 16G, vključno s predalom. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ohišje s primežem: Zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico. Predal brez možnosti zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Prednja višina predala (desno) v mm: 150

Višina vrat (desno) v mm: 575

Obseg dobave:

1 × ohišje s predali, 1 × ohišje vključno z napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Višina	850 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Serija	vario
Uporabna širina predalov v G	20
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Masa	193 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov v G	20
Število predalov	7
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Ohišje 16G, primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež Višina 800 mm	927321 800
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 2000 mm	926241 2000
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 800/6	927600 800/6