

Garant GRIDLINE

**Delovna miza s kolesi, višina 850 mm, z delovno ploščo Eluplan, 20×20G,  
Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923657 1500
GTIN	4062406086022
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi, **v celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju predalov** preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ogrodje na kolesih z 2 kolesoma za zavijanje in 2 fiksnima kolesoma Ø 100 mm s tekalno površino iz polne gume. Delovna miza se z dvokomponentnim ročajem za dviganje Haptoprene® enakomerno dvigne oz. spusti, s čimer je zagotovljena popolna stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport. Obremenljivost do **400 kg** (delovna miza, vključno z vsebino). Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala za vsako stran v mm: 75

Višina vrat za vsako stran v mm: 425

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **transportna enota vedno antracitna RAL 7016** (brez možnosti konfiguracije), **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Uporabna širina predalov	500 mm
ComfortClose	ne

možnost znižanja	da
Uporabna površina predalov v G	20×20
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Uporabna širina predalov v G	20
Globina spodnje omare	700 mm
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Uporabna globina predalov	500 mm
maksimalna nosilnost transportne enote	400 kg
Število predalov	2
Debelina delovne plošče	50 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	100 mm
Material delovne plošče	Eluplan
Število vrat	2
Ø kolesa za zavijanje	100 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Material roba	Polna guma
Višina	850 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ročaj	ne
Širina spodnje omare	1300 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Blažilnik udarcev	ne
Masa	132,6 kg
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi

Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12