

Garant GRIDLINE

**Delovna miza s kolesi, višina 950 mm, z delovno ploščo Eluplan, 20×20G,  
Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923677 1500
GTIN	4062406086121
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi, **v celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju predalov** preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ogrodje na kolesih z 2 kolesoma za zavijanje in 2 fiksnima kolesoma Ø 100 mm s tekalno površino iz polne gume. Delovna miza se z dvokomponentnim ročajem za dviganje Haptoprene® enakomerno dvigne oz. spusti, s čimer je zagotovljena popolna stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport. Obremenljivost do **400 kg** (delovna miza, vključno z vsebino). Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala za vsako stran v mm: 75

Višina vrat za vsako stran v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 2

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **transportna enota vedno antracitna RAL 7016** (brez možnosti konfiguracije), **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Uporabna površina predalov v G	20×20
--------------------------------	-------

Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Material delovne plošče	Eluplan
Masa	141 kg
Višina	950 mm
Material roba	Polna guma
Uporabna širina predalov	500 mm
Ročaj	ne
Uporabna globina predalov v G	20
Globina spodnje omare	700 mm
Število predalov	2
Debelina delovne plošče	50 mm
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø trdno nameščenega kolesa	100 mm
ComfortClose	ne
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Širina spodnje omare	1300 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Število koles za zavijanje brez zavore	2
maksimalna nosilnost transportne enote	400 kg
Uporabna širina predalov v G	20
Ø kolesa za zavijanje	100 mm
možnost znižanja	da
Blažilnik udarcev	ne
Število vrat	2
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V

Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75