

Garant GRIDLINE

**Delovna miza na kolesih, brez naprave za nastavljanje višine in primeža, z delovno ploščo Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923737 1250
GTIN	4062406086268
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju predalov** preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ogrodje na kolesih z 2 kolesoma za zavijanje in 2 fiksnima kolesoma Ø 100 mm s tekalno površino iz polne gume. Delovna miza se z dvokomponentnim ročajem za dviganje Haptoprene® enakomerno dvigne oz. spusti, s čimer je zagotovljena popolna stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport. Obremenljivost do **400 kg** (delovna miza, vključno z vsebino). Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75

Višina vrat v mm: 425

Višina vrat ohišja za primež v mm: 575

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **transportna enota vedno antracitna RAL 7016** (brez možnosti konfiguracije), **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Material delovne plošče	delovna plošča Eluplan
-------------------------	------------------------

možnost znižanja	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø kolesa za zavijanje	100 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Masa	111,1 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna globina predalov	500 mm
maksimalna nosilnost transportne enote	400 kg
Višina	850 mm
Število vrat	2
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Število predalov	1
ComfortClose	ne
Ø trdno nameščenega kolesa	100 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov v G	20
Material roba	Polna guma
Ročaj	ne
Blažilnik udarcev	ne
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm

Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75