

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih, brez naprave za nastavljanje višine in primeža, z delovno ploščo iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923754 1250
GTIN	4062406086282
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju predalov** preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ogrodje na kolesih z 2 kolesoma za zavijanje in 2 fiksnima kolesoma Ø 100 mm s tekalno površino iz polne gume. Delovna miza se z dvokomponentnim ročajem za dviganje Haptoprene® enakomerno dvigne oz. spusti, s čimer je zagotovljena popolna stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport. Obremenljivost do **400 kg** (delovna miza, vključno z vsebino). Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75

Višina vrat v mm: 525

Višina vrat ohišja za primež v mm: 675

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje, podnožje in ohišje predala, svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **transportna enota vedno antracitna RAL 7016** (konfiguracija ni možna), **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035** (konfiguracija ni možna).

Tehnični opis

Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Uporabna površina predalov v G	20×20
ComfortClose	ne
Debelina delovne plošče	50 mm
Število vrat	2
Material roba	Polna guma
Uporabna širina predalov	500 mm
Blažilnik udarcev	ne
Ø trdno nameščenega kolesa	100 mm
Ročaj	ne
Ø kolesa za zavijanje	100 mm
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Uporabna globina predalov v G	20
možnost znižanja	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov v G	20
maksimalna nosilnost transportne enote	400 kg
Višina	950 mm
Masa	129,6 kg
Število predalov	1
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75