

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih, brez naprave za nastavljanje višine in primeža, z delovno ploščo iz bambusa, 20x20G, Dolžina plošče: 1250mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 923731 1250 |
| GTIN | 4062406086244 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju predalov** preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ogrodje na kolesih z 2 kolesoma za zavijanje in 2 fiksnima kolesoma Ø 100 mm s tekalno površino iz polne gume. Delovna miza se z dvokomponentnim ročajem za dviganje Haptoprene® enakomerno dvigne oz. spusti, s čimer je zagotovljena popolna stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport. Obremenljivost do **400 kg** (delovna miza, vključno z vsebino). Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75

Višina vrat v mm: 425

Višina vrat ohišja za primež v mm: 575

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **transportna enota vedno antracitna RAL 7016** (brez možnosti konfiguracije), **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

| | |
|------|--------|
| Masa | 117 kg |
|------|--------|

| | |
|--|------------------------------|
| maksimalna nosilnost transportne enote | 400 kg |
| Material roba | Polna guma |
| Debelina delovne plošče | 50 mm |
| Uporabna širina predalov v G | 20 |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 |
| Višina | 850 mm |
| možnost znižanja | da |
| Število koles za zavijanje brez zavore | 2 |
| ComfortClose | ne |
| Uporabna globina predalov v G | 20 |
| Ø kolesa za zavijanje | 100 mm |
| Število vrat | 2 |
| Uporabna širina predalov | 500 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 |
| Ø trdno nameščenega kolesa | 100 mm |
| Material delovne plošče | delovna plošča iz bambusa |
| Dolžina delovne plošče | 1250 mm |
| Ročaj | ne |
| Globina delovne plošče | 750 mm |
| Število predalov | 1 |
| Blažilnik udarcev | ne |
| Uporabna globina predalov | 500 mm |
| Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno |
| Konstruktivska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Višina delovne mize | 850 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg |
| Debelina plošče | 50 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Kot odpiranja vrat | 180 stopinj |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 20×20G |
| Vrsta izdelka | Mobilna delovna miza |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm | 927805 75 |
| Ročaj za GridLine Tip KO12 | 914226 KO12 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |