

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levi del odprt, desno 4 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 921004 1500   |
| GTIN                  | 4062406086305 |
| Razred artikla        | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Nazaj pomaknjeno odprto ohišje za ergonomično sedenje.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

|  |  |
|--|--|
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 800 kg   |
| Uporabna širina predalov v G   | 20   |
| Masa   | 132,6 kg   |
| Uporabna površina predalov v G   | 20×20  |
| Uporabna širina predalov   | 500 mm   |
| Širina spodnje omare   | 1300 mm  |
| Uporabna globina predalov  | 500 mm   |
| Višina   | 850 mm   |
| Globina delovne plošče   | 750 mm   |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka  | 525 mm   |
| Dolžina delovne plošče   | 1500 mm  |
| Globina spodnje omare  | 700 mm   |
| Uporabna globina predalov v G  | 20   |
| Serija   | Ready-to-go  |
| Debelina delovne plošče  | 50 mm  |
| Število predalov   | 4  |
| Konstruktivna izvedba  | Konstrukcija iz jeklene cevi                                   |
| Debelina materiala   | 1 mm   |
| Višina delovne mize  | 850 mm   |
| Nosilnost predalov/polic   | 75 kg  |
| Debelina plošče  | 50 mm  |
| Izvek predala (delno/v celoti)   | 100 %  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena  | 20×20G   |
| Vrsta izdelka  | Delovna miza   |

## Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Pedal Predal s prednjo višino 150 mm   | 927800 150   |
| Pedal Predal s prednjo višino 75 mm  | 927800 75    |
| Zarisovanje in žaganje Število orodij 8  | 954895 8     |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2 | 950320 100/2 |
| Garniture klešč Število orodij 5   | 954305 5     |
| Garnitura pil Število orodij 6   | 952253 6     |
| Pedal Predal s prednjo višino 200 mm   | 927800 200   |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5 | 950320 150/5 |
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2                                | 950300 75/2  |
| Garniture klešč Število orodij 5   | 954295 5     |
| Garnitura izvijačev Število orodij 10  | 953521 10    |
| Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1                                 | 950070 1     |
| Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003          | 950050 003   |
| Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20                         | 951910 20X20 |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37               | 953828 37    |
| Delavniška garnitura Število orodij 22   | 955071 22    |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1  | 950320 75/1  |
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1                                | 950300 75/1  |
| Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20                         | 952505 20    |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32                       | 953821 32    |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39               | 953833 39    |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1 | 950320 100/1 |

|   |              |
|---|--------------|
| Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna<br>Dimenzije v G 20X20     | 951885 20X20 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21   | 914227 KO21  |
| Predal Predal s prednjo višino 100 mm   | 927800 100   |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja<br>višina/tip predala 75/2  | 950320 75/2  |
| Prosojna podloga iz mehkega PVC Širina 1500 mm                                    | 951951 1500  |
| Delavniška garnitura Število orodij 26  | 955081 26    |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja<br>višina/tip predala 150/4 | 950320 150/4 |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja<br>višina/tip predala 100/3 | 950320 100/3 |
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost<br>predala 75 kg       | 950180 75    |
| Podloga za predale Mere v G 20X20   | 951830 20X20 |
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3                                   | 950300 75/3  |
| Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja<br>višina/tip predala 75/3  | 950320 75/3  |
| Garnitura izvijačev Število orodij 10   | 953522 10    |
| Delavniška garnitura Število orodij 22  | 955072 22    |
| Garniture klešč Število orodij 5  | 954306 5     |