

Garant GRIDLINE

Delovna miza, levi del odprt, desno 4 predali, delovna plošča Eluplan, 20x20G, Dolžina plošče: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921007 1500
GTIN	4062406086312
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Nazaj pomaknjeno odprto ohišje za ergonomično sedenje.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatile, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastu.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	500 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Serija	Ready-to-go
Število predalov	4
Širina spodnje omare	1300 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Višina	850 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Masa	118,6 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5

Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10