

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, elovna plošča iz bambusa, 20×20G,
Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921041 1500
GTIN	4062406086329
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatile, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Ohišje z vrati in 1 vtično polico.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna globina predalov v G	20
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Širina spodnje omare	1300 mm
Masa	135,3 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Višina	850 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Serija	Ready-to-go
Globina delovne plošče	750 mm
Število predalov	4
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G

Vrsta izdelka	Delovna miza
Pribor	
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/1	950320 75/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32

Prosojna podloga iz mehkega PVC Širina 1500 mm	951951 1500
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura čistila in olja za nego Tip 1	926403 1
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10