

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča Eluplan, 20×20G,
Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921047 1500
GTIN	4062406086343
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škadle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastu.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Ohišje z vrati in 1 vtično polico.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Masa	128,3 kg
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna globina predalov v G	20
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Serija	Ready-to-go
Višina	850 mm
Širina spodnje omare	1300 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Število predalov	4
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G

Vrsta izdelka	Delovna miza
Pribor	
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5
Pedal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
	950320 75/1

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 75/1

Predal Predal s prednjo višino 150 mm

927800 150

Predal Predal s prednjo višino 200 mm

927800 200

Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale5-delna
Dimenzije v G 20X20

951885 20X20

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 100/3

950320 100/3

Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij
37

953828 37

Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-
mestna) 003

950050 003

Delavniška garnitura Število orodij 26

955081 26

Delavniška garnitura Število orodij 22

955071 22

Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij
39

953833 39

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 100/1

950320 100/1

Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20

952505 20

Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32

953821 32

Predal Predal s prednjo višino 75 mm

927800 75

Delavniška garnitura Število orodij 22

955072 22

Garniture klešč Število orodij 5

954306 5

Garnitura izvijačev Število orodij 10

953522 10