

Garant GRIDLINE

Delovna miza, levo vrata, sredina odprta, desno 4 predali, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921177 2000
GTIN	4062406086404
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Srednji del z nazaj pomaknjnim odprtih ohišjem za ergonomično sedenje. Ohišje z vrati in polico z nastavljanjem višine.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 100, 125, 150, 250

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	500 mm
Širina spodnje omare	1900 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina	950 mm
Masa	165,2 kg
Uporabna širina predalov v G	20
Število predalov	4
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Serija	Ready-to-go
Debelina delovne plošče	50 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125