

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levo vrata, sredina odprta, desno 4 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921174 2000
GTIN	4062406086398
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Srednji del z nazaj pomaknjenim odprtih ohišjem za ergonomično sedenje. Ohišje z vrati in polico z nastavljanjem višine.

**Umestitev:**

Višina vrat (levo) v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 100, 125, 150, 250

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

## Tehnični opis

Serija	Ready-to-go
Uporabna širina predalov v G	20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Število predalov	4
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Širina spodnje omare	1900 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov	500 mm
Višina	950 mm
Masa	184,2 kg
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

---

**Pribor**

Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150