

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča Eluplan, 20×20G,
Dolžina plošče: 1500/DEmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921447 1500/DE
GTIN	4062406086527
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškimi šuko vtičem. Priključna moč pri 250 V/50 Hz maksimalno 340 W, dolžina priključnega kabla 1,5 m.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatile, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Tehnični opis

Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Hitrost dviganja	9 mm/s
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Princip nastavljanja višine	električno
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	20
Priključna napetost	250 V
ComfortClose	ne
Globina delovne plošče	750 mm
Masa	184,1 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Serija	Ready-to-go
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina spodnje omare	700 mm
Maksimalna dvižna sila	6000 N
Širina spodnje omare	1300 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Število predalov	4
Debelina delovne plošče	50 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 20

Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100

