

Garant GRIDLINE

Delovna miza, z električnim nastavljanjem višine, levo vrata, sredina odprta, desno 4 predali, elovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/DEmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921561 2000/DE
GTIN	4062406086534
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškimi šuko vtičem. Priključna moč pri 250 V/50 Hz maksimalno 340 W, dolžina priključnega kabla 1,5 m.

Srednji del z nazaj pomaknjenim odprtim ohišjem za ergonomično sedenje.

Ohišje z vrati in polico z nastavljanjem višine.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Tehnični opis

Hitrost dviganja	9 mm/s
Priključna napetost	250 V
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Princip nastavljanja višine	električno
Uporabna širina predalov v G	20
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	500 mm
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Število predalov	4
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Maksimalna dvižna sila	6000 N
Masa	184,1 kg
Serijska	Ready-to-go
Širina spodnje omare	1900 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Debelina delovne plošče	50 mm

Vrsta IP-zaščite	IP 20
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	350 kg
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100

Predal Predal s prednjo višino 150 mm

927800 150