

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, z električnim nastavljanjem višine, levo 5 predalov, sredina odprta, desno 4 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/DEmm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	921604 2000/DE
GTIN	4062406086572
Razred artikla	9GG

## Opis

### Izvedba:

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškimi šuko vtičem. Priključna moč pri 250 V/50 Hz maksimalno 340 W, dolžina priključnega kabla 1,5 m.

Srednji del z nazaj pomaknjenim odprtim ohišjem za ergonomično sedenje.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

### Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 75, 125, 125, 125

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

### Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

## Tehnični opis

Dolžina delovne plošče	2000 mm
Princip nastavljanja višine	električno
Masa	230,2 kg
Priključna napetost	250 V
Uporabna površina predalov v G	20×20
Serija	Ready-to-go
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Število predalov	9
Maksimalna dvižna sila	6000 N
Globina delovne plošče	750 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Debelina delovne plošče	50 mm
Hitrost dviganja	9 mm/s
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Širina spodnje omare	1900 mm
ComfortClose	ne
Uporabna širina predalov v G	20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 20

Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	350 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200