

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario Basic, višina 850 mm. delovna plošča iz multipleksa-bukev, Dolžina plošče: 2000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 922004 2000 |
| GTIN | 4062406086664 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo in nosilcem za nastavljanje višine. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dva para kotnih opor za ojačitev.

Obseg dobave:

2 × nožna dela, 2 × para kotnih opor, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Globina delovne plošče | 750 mm |
| Dolžina delovne plošče | 2000 mm |
| Debelina delovne plošče | 50 mm |
| Masa | 73 kg |
| Serijska | vario Basic |

| | |
|--|--|
| Višina | 850 mm |
| Konstruktivska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Višina delovne mize | 850 mm |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg |
| Debelina plošče | 50 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Delovne mize |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Kotna ojačitev Tip 1 | 927122 1 |
| Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 2000 mm | 926081 2000 |
| Nožni del Višina 800 mm | 927000 800 |