

Garant**Vrtalna glava s cilindričnim držalom, Tip: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	341265 32
GTIN	4062406086633
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- Za desni in levi tek.
- Ozka izvedba.
- Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva.

Prednosti:

- Zelo prilagodljiva uporaba zaradi cilindrične gredi.
- Optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem Torx s T-ročajem.

Tehnični opis

Dolžina odprte vrtalne glave	81,9 mm
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Zunanji Ø	50 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	92 mm
Dolžina držala	60 mm
Celotna dolžina	141,9 mm
Ø držala D _s	32 mm
Natančnost krožnega teka	≤ 20 µm

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka	Vrtalna glava