

**Garant****Vrtalna glava s cilindričnim držalom, Tip: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	341265 25
GTIN	4062406086626
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

- Za desni in levi tek.
- Ozka izvedba.
- Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva.

**Prednosti:**

- Zelo prilagodljiva uporaba zaradi cilindrične gredi.
- Optimalni držalni momenti orodja.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim ključem Torx s T-ročajem.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø	50 mm
Dolžina odprte vrtalne glave	81,9 mm
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	92 mm
Dolžina držala	56 mm
Celotna dolžina	137,9 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Natančnost krožnega teka	≤ 20 µm

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka	Vrtalna glava