

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario Basic, višina 850 mm. delovna plošča iz bambusa, Dolžina plošče: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922001 1000
GTIN	4062406086596
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo in nosilcem za nastavljanje višine. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dva para kotnih opor za ojačitev.

Obseg dobave:

2 × nožna dela, 2 × para kotnih opor, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Višina	850 mm
Globina delovne plošče	750 mm

Material delovne plošče	Bambus
Masa	44 kg
Serija	vario Basic
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

Pribor

Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 1000 mm	926001 1000
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1