

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario Basic, višina 950 mm. delovna plošča Eluplan, Dolžina plošče: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922017 1000
GTIN	4062406086862
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo in nosilcem za nastavljanje višine. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dva para kotnih opor za ojačitev.

**Obseg dobave:**

2 × nožna dela, 2 × para kotnih opor, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Višina	950 mm
Material delovne plošče	Eluplan

Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Serija	vario Basic
Debelina delovne plošče	50 mm
Masa	46 kg
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

## Pribor

Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna plošča s temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1000 mm	926241 1000
Nožni del Višina 900 mm	927000 900