

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario Basic, višina 950 mm. delovna plošča iz multipleksa-bukev, Dolžina plošče: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922014 1000
GTIN	4062406086831
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo in nosilcem za nastavljanje višine. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dva para kotnih opor za ojačitev.

**Obseg dobave:**

2 × nožna dela, 2 × para kotnih opor, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Masa	46 kg
Dolžina delovne plošče	1000 mm

Višina	950 mm
Serija	vario Basic
Debelina delovne plošče	50 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

## Pribor

Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1000 mm	926081 1000
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Nožni del Višina 900 mm	927000 900