

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario Basic, z električnim nastavljanjem višine, delovna plošča iz bambusa, Dolžina plošče: 1000/DEmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923251 1000/DE
GTIN	4062406085902
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Z 2 paroma kotnih ojačitev za otrditev. Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem. Priključna moč 250 V/50 Hz največ 340 W.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

2 × nožna dela, električno nastavljiva po višini, 2 × para kotnih opor, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ohišje, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava nesestavljenih komponent. Položaj ročnega stikala je mogoče prosto izbrati. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Tehnični opis

Dolžina delovne plošče	1000 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	vario Basic
Globina delovne plošče	750 mm
Priključna napetost	250 V
Masa	60 kg
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Hitrost dviganja	9 mm/s
Maksimalna nosilnost	400 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovna miza

