

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario Basic, z električnim nastavljanjem višine, delovna plošča Eluplan, Dolžina plošče: 1000/DEmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923257 1000/DE
GTIN	4062406087265
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Z 2 paroma kotnih ojačitev za otrditev. Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem. Priključna moč 250 V/50 Hz največ 340 W.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

2 × nožna dela, električno nastavljiva po višini, 2 × para kotnih opor, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ohišje, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava nesestavljenih komponent. Položaj ročnega stikala je mogoče prosto izbrati. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Masa	60 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Serijski	vario Basic
Dolžina delovne plošče	1000 mm
ComfortClose	ne
Priključna napetost	250 V
Hitrost dviganja	9 mm/s
Maksimalna nosilnost	400 kg
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovna miza

