



Batni kompresor, Tip: I.COMP3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

079841 I.COMP3

GTIN

Razred artikla

03R

Opis

Izvedba:

Proti koroziji odporni ventili, zelo učinkovit sistem hlajenja, komponente za prenos moči brez vzdrževanja, posode, zaščitene pred korozijo; garancija možnosti dokupovanja nadomestnih delov najmanj 10 let. Visok izkoristek ob nizkih obratovalnih stroških. Prenosen in premičen batni kompresor, brez olja in vzdrževanja.

- **Brez olja zgoščen zrak.**
- **Enostaven za prenašanje.**
- **Primeren za univerzalno uporabo.**
- **Integrirana predizbira tlaka in brezstopenjsko spreminjanje števila vrtljajev.**

Napotek:

Drugi batni kompresorji so dobavljivi po naročilu.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca

i.Comp 3

Maksimalni tlak (zrak)

11 bar

Širina

570 mm

Prostornina tlačne posode	117 l
Maksimalna zmogljivost polnjenja	160 l/min
Maksimalna zmogljivost sesanja	265 l/min
Poraba moči	1,5 kW
Delovni hrup	97 dB(A)
Višina	1050 mm
Dolžina	440 mm
Maksimalno število vrtljajev	3200 min ⁻¹
Masa	29 kg
Vrsta izdelka	Kompresor