

**Strojna gredna vodna tehtnica, Dolžina pete × točnost: 200/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	468810 200/2
GTIN	4030616406206
Razred artikla	46U

Opis**Izvedba:**

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. Prizmatična in ploska peta z natančnimi, pod kotom brušenimi zapornimi površinami (pomembno pri označevanju, poravnavanju itd.). Vse merilne površine so obdelane natančno vzporedno z osjo libele. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Z izoliranimi držali na ohišju ter zaščitnim steklom nad libelami. Vdolbina v pokrovu omogoča branje s strani libele.

Toplotna zaščita celotnega ohišja preprečuje vdor toplote zaradi prijemanja z rokami ali dihanja. Vdolbina v pokrovu omogoča branje s strani libele. Dobava v robustnem plastičnem ohišju s prilegajočim vložkom.

Uporaba:

Za izravnavanje površin, gredi, strojev itd.

Standard:**DIN 877****Točnost:**

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo **0,02 mm/m**.

2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo **0,1 mm/m**.

4 = z normalno občutljivo vzdolžno libelo **0,4 mm/m**.

Napotek:

Magnetna izvedba dobavljiva po ponudbi.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,1 mm/m
-------------	----------

Širina pete	42 mm
Razred točnosti	2
Dolžina pete	200 mm
Standard	DIN 877
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	H2
Vrsta izdelka	Vodna tehtnica

Storitve

Kalibriranje strojne gredne vodne tehtnice/elektronskega merilnika naklona Točnost 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------