

**Strojna okvirna vodna tehnica, Dolžina pete × točnost: 200/1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	469210 200/1
GTIN	4030616422206
Razred artikla	46U

Opis**Izvedba:**

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. 3 strani prizmatične in ravne. 1 stran ravna, vse fino brušene. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Občutljivost (delitev skale) vzdolžne libele je navedena na tabli.

Toplotna zaščita celotnega ohišja preprečuje vdor toplote zaradi prijemanja z rokami ali dihanja. Skozi odprtino na ohišju je možen stranski pogled na libelo.

Uporaba:

Za uravnavanje vodoravnih in navpičnih površin, gredi ipd. ter za natančno nastavljanje 90° kotov.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo **0,02 mm/m.**

2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo **0,1 mm/m.**

Napotek:

Magnetna izvedba dobavljiva po ponudbi.

Tehnični opis

Širina pete	42 mm
Dolžina pete	200 mm
Razred točnosti	1
Odčitavanje	0,02 mm/m
Standard	DIN 877
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	H1
Vrsta izdelka	Vodna tehcnica

Storitve

KalibriranjeOkvirna vodna tehcnica Točnost 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------