

 **KOMET****Vpenjalni trn KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 40mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 239002 40     |
| GTIN                  | 4047109045187 |
| Razred artikla        | 29W           |

**Opis****Izvedba:**

- Oblika AD/B
- Vpenjalo, centrirano na Q 6,3 pri 8000 1/min.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

**Standard:****DIN 69871****Obseg dobave:****Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

**Tehnični opis**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Prevesna dolžina A              | 60 mm     |
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub> | 20 mm     |
| ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>   | 40 mm     |
| Trn za rezkarje                 | SK 50     |
| Držalo                          | ABS       |
| Standard vpenjalnega trna       | DIN 69871 |
| Oblika                          | ADB       |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup> |
| z notranjim hlajenjem                        | da                               |
| Vrsta izdelka                                | ABS-trn                          |