



Podpora z vijakom s spodnjim delom iz aluminija, maksimalna podložna višina: 88Fmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	373550 88F
GTIN	4020772072865
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.

Trajni magnet v podnožju podpore omogoča natančno pozicioniranje in enostavno rokovanje **pri navpičnem vpenjanju**. Modularna izvedba. Povečanje višine do največ 350 mm v kombinaciji z vmesnim obročem art. 373555.

Napotek:

S centrirno izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000 – 375010.

Tehnični opis

maksimalna podložna višina	88 mm
\varnothing glave	50 mm
minimalna podložna višina	75 mm
Tip	6400
\varnothing spodnjega dela	50 mm

za vpenjalne prečke s širino utora	14 - 22 mm
Nosilnost	30 kN
Vrsta izdelka	Podpora z vijakom