

Garant

Specialni sveder VHM DIN 6535 HA, neprevlečeni, Ø DC ±0,003: 7,02 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 121201 7,02 |
| GTIN | 4045197715852 |
| Razred artikla | 11E |

Opis

Izvedba:

Spiralni precizni sveder za umetne mase. **Samodejno centriranje z geometrijo z enojnim rezilom** zagotavlja **največjo natančnost mer.** **Polirani** spiralni utori za **optimalno odvajanje odrezkov.** **Mogoče je** upoštevanje **tolerančnega pasu IT7** od vhodnega do izhodnega Ø **zaradi specialnega koničenja.**

Priporočilo:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.1

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB:** naročite **art. 121201 + 129100HB.**

Oblika **HE:** naročite **art. 121201 + 129100HE.**

Standard: DIN 6537

Toleranca nazivnega Ø: ±0,003

Število rezil Z: 1

Polstandardno: da

Toleranca nazivnega Ø: ±0,003

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 42,5 mm

Celotna dolžina L: 91 mm

Ø držala D_s : 8 mm

Podajanje f v PEEK: 0,2 mm/v

Tehnični opis

| | |
|------------------|----|
| Toleranca držala | h6 |
| Število rezil Z | 1 |

| | |
|--|------------------|
| Nazivni $\varnothing D_c$ | 7,02 mm |
| Dolžina utorov L_c | 53 mm |
| Toleranca nazivnega \varnothing | $\pm 0,003$ |
| \varnothing držala D_s | 8 mm |
| Celotna dolžina L | 91 mm |
| Podajanje f v PEEK | 0,2 mm/v |
| Standard | DIN 6537 |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 | 42,5 mm |
| Polstandardno | da |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | VHM |
| Globina vrtanja do | 5xD |
| Kot konice | 120 stopinj |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Storitve

| | |
|------------------------|-----------|
| Brušenje držala Tip HE | 129100 HE |
| Brušenje držala Tip HB | 129100 HB |