

Garant**Specialni sveder VHM DIN 6535 HA, neprevlečeni, Ø DC ±0,003: 7,99 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	121201 7,99
GTIN	4045197715890
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Spiralni precizni sveder za umetne mase. **Samodejno centriranje z geometrijo z enojnim rezilom** zagotavlja **največjo natančnost mer**. **Polirani** spiralni utori za **optimalno odvajanje odrezkov**. **Mogoče je** upoštevanje **tolerančnega pasu IT7** od vhodnega do izhodnega Ø **zaradi specialnega koničenja**.

Priporočilo:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 121201 + 129100HB**.

Oblika **HE**: naročite **art. 121201 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537

Toleranca nazivnega Ø: ±0,003

Število rezil Z: 1

Polstandardno: da

Toleranca nazivnega Ø: ±0,003

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 41,1 mm

Celotna dolžina L: 91 mm

Ø držala D_s : 8 mm

Podajanje f v PEEK: 0,2 mm/v

Tehnični opis

Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D_c	7,99 mm

Dolžina utorov L_c	53 mm
Število rezil Z	1
Toleranca nazivnega \varnothing	$\pm 0,003$
\varnothing držala D_s	8 mm
Celotna dolžina L	91 mm
Podajanje f v PEEK	0,2 mm/v
Standard	DIN 6537
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	41,1 mm
Polstandardno	da
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	5xD
Kot konice	120 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
Brušenje držala Tip HE	129100 HE