

**LED-žepna svetilka z baterijami, Barva: SILVER****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Kakovostna, obstojna in robustna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Najnovejša LED tehnologija z izredno svetilnostjo.**

- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Z gumo prevlečen gumb.**

S **fokusirno** glavo svetilke.

V različnih barvah.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Svetlobni tok, stopnja 2	100 lm
Tip baterij	Micro, AAA
Cona ATEX	brez
Vrsta IP-zaščite	IP 54

Čas obratovanja	4 h
Ø glave	27 mm
Svetlobni tok	250 lm
Sijalke	LED-modul
Barva ohišja	SILVER
Število vključenih baterij	3
Čas delovanja v 2. stopnji	12 h
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Celotna dolžina	143 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Držalo za baterije Izvedba 3AAA	081506 3AAA
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081552 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081553 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081554 LR3
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081559 LR3