

HOLEX**LED-žepna svetilka z baterijami, Barva: RED****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081437 RED
GTIN	4062406087425
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Kakovostna, obstojna in robustna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Najnovejša LED tehnologija z izredno svetilnostjo.**

- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Z gumo prevlečen gumb.**

S **fokusirno** glavo svetilke.

V različnih barvah.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 54
Svetlobni tok	250 lm
Čas delovanja v 2. stopnji	12 h
Barva ohišja	RED

Ø glave	27 mm
Tip baterij	Micro, AAA
Svetlobni tok, stopnja 2	100 lm
Čas obratovanja	4 h
Cona ATEX	brez
Število vključenih baterij	3
Sijalke	LED-modul
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Celotna dolžina	143 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081553 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081552 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081554 LR3
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081559 LR3
Držalo za baterije Izvedba 3AAA	081506 3AAA
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3