

**Garant****Strojni navojni svedri, nitrirani, MF: 12X1,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132880 12X1,25
GTIN	4062406087890
Razred artikla	11H

**Opis****Prednosti:**

**Suha obdelava** pri sivi litini – lahko izpustimo dovajanje hladilnega mazalnega sredstva. Zaradi nitrirane površine večja odpornost proti obrabi.

**Napotek:**

s 4 rezili

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Globine navoja	36 mm
Ø osnovne izvrtine	10,8 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Kakovost	ISO 2X 6HX
Standard	DIN 374
Korak navoja	1,25 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Ø navoja	12 mm
Vrsta navoja	MF
4-kotno držalo □	7 mm

Velikost navoja	M12×1,25
Prevleka	nitirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
GG	primerno	13 m/min	K
GGG	pogojno primerno	9 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		