

**Garant****Obrač.rezal.ploščica za graviranje, HB7525, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217211 UNI    |
| GTIN                  | 4062406087906 |
| Razred artikla        | 21Y           |

**Opis**

Obrač.rezal.ploščica za graviranje UNI Podajanje f: 0,003–0,03 mm

**Tehnični opis**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Rezalni material          | Karbidna trdina |
| Tip                       | UNI             |
| Podajanje f               | 0,003–0,03 mm   |
| Zvrst                     | HB7525          |
| Kot konice                | 45 stopinj      |
| Radij kota R <sub>e</sub> | 0,08 mm         |
| Dolžina previsa b         | 0,4 mm          |
| t <sub>maks</sub>         | 2 mm            |
| W <sub>maks</sub>         | 2,06 mm         |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica za  
graviranje in posnemanje zarobka**Uporabniški podatki**

|                              | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno          | 70 m/min             | P                 |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno          | 60 m/min             | P                 |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno          | 50 m/min             | P                 |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno          | 40 m/min             | P                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 40 m/min             | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 30 m/min             | M                 |
| GG(G)                        | primerno          | 60 m/min             | K                 |
| Uni                          | primerno          |                      |                   |
| mokro maks.                  | primerno          |                      |                   |
| mokro min.                   | pogojno primerno  |                      |                   |
| Zrak                         | pogojno primerno  |                      |                   |