

**Garant****Obračalna ploščica za graviranje, HB7525, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217216 UNI
GTIN	4062406087913
Razred artikla	21Y

**Opis**

Obračalna ploščica za graviranje UNI Podajanje f: 0,003–0,03 mm

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,003–0,03 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Tip	UNI
Zvrst	HB7525
Kot konice	60 stopinj
Radij kota R <sub>e</sub>	0,08 mm
Dolžina previsa b	0,4 mm
t <sub>maks</sub>	2 mm
W <sub>maks</sub>	2,71 mm

Vrsta izdelka

 Obračalna rezalna ploščica za  
graviranje in posnemanje zarobka

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	30 m/min	M
GG(G)	primerno	60 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		