

**Garant****SOMT 120504 PDER, HB7510, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214867 ST1400
GTIN	4045197716408
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,22 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	0,4 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 120504 PDER
Zvrst	HB7510
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	180 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		