



LED delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip: MINI



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za **odlično reprodukcijo barv** in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljalna dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. **Zamenljiva steklena leča** in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevnem čiščenju. **MINIMATCH.** S funkcijo 2 COLOUR LIGHT. Ta omogoča izbiro med dvema barvnima temperaturama glede na delovno nalogo. Topla svetloba (4500 K) za svetle površine in hladna svetloba (6500 K) za temne površine.

Akumulatorska ročna delovna svetilka za ponovno polnjenje je zaščitena pred prahom in vodo. Z robustnim, vrtljivim kavljem in močnim vgrajenim magnetom. Prilagodljiva glava svetilke (možnost vrtenja za 180°).

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
--------------------	-----------

Barva svetlobe	realna svetloba
Barva svetlobe	topla bela
Barva svetlobe	hladna bela
Svetlobni tok	200 lm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Kapaciteta akumulatorja	1,6 Ah
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Število vključenih akumulatorjev	1
Barvna temperatura	4500 - 6500 K
Vrednost CRI	96
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Celotna širina	60 mm
Čas obratovanja	2 h
Celotna dolžina	156 mm
Masa	190 g
Cona ATEX	brez
Vrsta izdelka	Delovne svetilke