

**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132645 M14
GTIN	4062406088132
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.****Tehnični opis**

Ø držala D _s	11 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	14 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Število rezil Z	3
Korak navoja	2 mm
Standard	DIN 376
Globine navoja	42 mm
Ø osnovne izvrtine	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M14

Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		